



## PFT Feinputzgeräte

### Funktionsbeschreibung:

Mit den PFT Feinputzgeräten lässt sich der in der PFT Maschine angemischte Mörtel effizient und gleichmäßig aufspritzen. Durch Öffnen und Schließen des Lufthahnes am Feinputzgerät wird die Maschine ein- und ausgeschaltet.

### PFT bietet für jede Anwendung ein praktikables Feinputzgerät:

*Sollen Wandflächen verputzt werden?*

Empfehlen wir ein kurzes Spritzgerät mit geraden Spritzkopf.

*Ist die Bearbeitung von Deckenflächen gefragt?*

Ist ein Spritzgerät mit langer Ausführung und gekrüpfem Spritzkopf die praktische Lösung.

*Sind große Schlauchlängen zu überbrücken?*

Bietet eine drehbare Alu-Kupplung am Spritzgerät enorme Vorteile und der Kampf mit verdrehten Schläuchen entfällt.

*Soll besonders feines Material verarbeitet werden?*

Für ein sauberes Spritzbild bis in die Ecken sorgen die konischen Feinputzdüsen.

Mit der großen Auswahl und den diversen Kombinationsmöglichkeiten finden Sie für jede Ihrer Anwendungen immer das passende Feinputzgerät von PFT.

### Einsatzgebiete:

Die PFT Feinputzgeräte sind nahezu bei allen Putzen und Mörteln einsetzbar.

### Vorteile auf einen Blick:

- ▶ je nach Kundenwunsch und Anforderung das passende Feinputzgerät
- ▶ Ein- und Ausschalten der Maschine über das Spritzgerät möglich
- ▶ saubere Baustelle
- ▶ eine große Auswahl an PFT Feinputzdüsen erhältlich

Die Ausführung der jeweiligen Feinputzgeräte finden Sie auf der Rückseite.



PFT – WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE



Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Postfach 60 97343 Iphofen Deutschland  
Telefon +49 9323 31-760  
Telefax +49 9323 31-770  
E-Mail [info@pft-iphofen.de](mailto:info@pft-iphofen.de)  
Internet [www.pft.eu](http://www.pft.eu)

## PFT Feinputzgeräte 25 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
00 11 18 04	Feinputzgerät 25 S10 200 dreh 4LU EWO
00 05 79 01	Feinputzgerät 25 S10 200 Geka EWO
00 07 36 68	Feinputzgerät 25 S10 200 Geka 4LU EWO
00 09 72 83	Feinputzgerät 25 S10 30° 600 dreh4LU EWO
00 24 70 04	Feinputzgerät 25 S10 30° 900 dreh4LU EWO
00 24 70 07	Feinputzgerät 25 S10 30° 900 halt4LU EWO
00 24 70 10	Feinputzgerät 25 S10 30° 1200dreh4LU EWO
00 24 70 12	Feinputzgerät 25 S10 30° 1200halt4LU EWO
00 04 63 96	Feinputzgerät 25 S12 100 fix Kugel
00 21 10 91	Feinputzgerät 25 F14 200 smartline
00 21 10 92	Feinputzgerät 25 F14 30° 200 smartline
00 24 70 14	Feinputzgerät 25 F14 30° 600 smartline
00 00 22 52	Feinputzgerät 25 S14 100 fix 35 Kugel
20 19 00 02	Feinputzgerät 25 S14 200 fix
00 13 66 24	Feinputzgerät 25 S14 200 dreh
20 19 00 13	Feinputzgerät 25 S14 600 halt
00 00 13 99	Feinputzgerät 25 S14 30° 100 fix Kugel
20 19 00 05	Feinputzgerät 25 S14 30° 200 fix
20 19 00 11	Feinputzgerät 25 S14 30° 600 halt
00 20 64 40	Feinputzgerät 25 S14 30° 600 dreh
00 24 70 15	Feinputzgerät 25 S14 30° 900 halt
00 24 70 18	Feinputzgerät 25 S14 30° 900 dreh
00 24 70 20	Feinputzgerät 25 S14 30° 1200 halt
00 24 70 22	Feinputzgerät 25 S14 30° 1200 dreh
00 04 62 26	Feinputzgerät 25 S14 30° Quetschventil
00 17 39 39	Feinputzgerät 25 S14 30° Quetschv fein

## PFT Feinputzgeräte 35 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
20 19 60 00	Feinputzgerät 35V S14 mit Bohrung
00 00 69 28	Feinputzgerät 35V S14 ohne Bohrung
00 14 83 84	Feinputzgerät 35V M20 ohne Bohrung

### Begriffserklärung:

Verfügbare Größen	25 / 35 mm
Verfügbare Düsen	F: flach / S: konisch / M: Mörtel
Verfügbare Düsengrößen	8 – 20 mm
Ausführung Spritzkopf	Standard: Alu / smartline: Kunststoff / 30°: gekröpft
Länge Gewinderohr	100 bis 1200 mm
Kupplungsanschlüsse	fix: Mörtelkupplung / dreh: drehbare Mörtelkupplung / halt: fix mit Lufthahnhaltung / Geka-Kupplung / 35 er Abgang
Luftanschlüsse	Standard: Geka / EWO
Luftdüsenrohr	Standard: 6 mm / 4LU: 4 mm Luftdüsenrohr
Sonderbauformen	mit Bohrung / ohne Bohrung mit Kugelhahn Quetschventil / Quetschventil fein: mit Feinregulierung

## PFT Feinputzdüsen F, flach

kantiger Auslauf, Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Bezeichnung
20 19 07 01	Feinputzdüse 8 mm
20 19 07 00	Feinputzdüse 10 mm
20 19 08 00	Feinputzdüse 12 mm
20 19 09 00	Feinputzdüse 14 mm
20 19 10 00	Feinputzdüse 16 mm
20 19 11 00	Feinputzdüse 18 mm
20 19 12 00	Feinputzdüse 20 mm
20 19 07 03	Feinputzdüse ohne Bohrung

## PFT Feinputzdüsen S, konisch

Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Bezeichnung
00 20 67 97	Feinputzdüse S 8 mm
00 06 32 90	Feinputzdüse S 10 mm
00 06 23 82	Feinputzdüse S 12 mm
00 06 23 83	Feinputzdüse S 14 mm
00 20 19 50	Feinputzdüse S 16 mm
00 20 19 51	Feinputzdüse S 18 mm

## PFT Feinputzdüsen M, Mörtel

Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Bezeichnung
20 19 65 00	Feinputzdüse 18 mm
20 19 66 00	Feinputzdüse 20 mm